



Linterna LED con pilas, Color: RED



Datos de pedido

Número de pedido	081437 RED
GTIN	4062406087425
Clase de artículo	02A

Descripción

Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, de alta calidad, duradera y resistente. **Tecnología LED de vanguardia** con **rendimiento lumínico excelente**.

- **Protección contra rodadura.**
- **Pulsador recubierto de caucho.**

Con cabezal **enfocable**.

En varios colores.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 54
Corriente de alumbrado	250 lm
Duración de la iluminación nivel 2	12 h

Color carcasa	RED
Ø del cabezal	27 mm
Tipo de pila	Micro, AAA
Corriente de alumbrado nivel 2	100 lm
Duración ilumin.	4 h
Zona ATEX	ninguno
Cantidad de pilas contenidas	3
Bombilla	Módulo LED
Función de linterna	Foco
Longitud total	143 mm
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Lampara de LED mano

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081553 LR3
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081552 LR3
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081554 LR3
Pilas de metal de litio Tamaño constructivo internacional LR3	081559 LR3
Portapilas Ejecución 3AAA	081506 3AAA
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081551 LR3