

**Garant**
**SNMG 120408, Clase: HB7020**


### Datos de pedido

Número de pedido	251324 HB7020
GTIN	4045197716484
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Avance f	0,25 - 0,8 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	1,5 - 9 mm
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SG
Aplicación principal	P
Clase	HB7020
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 300 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408

Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado