

Garant

Macho de roscado manual trapezoidal individual Primer macho, Sin revestimiento, Tr: TR24X5



Datos de pedido

Número de pedido	130770 TR24X5
GTIN	4062406087678
Clase de artículo	11G

Descripción

Ejecución:

Juego de 3 piezas, **compuesto por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**

- **Macho de prerroscado con roscas de guía largas**
- **Macho de acabado Tolerancia H7**

Nota:

Herramienta no adecuada para inversión de la marcha.

Paso de rosca: 5 mm

Longitud total L: 190 mm

Ø de mango D_s: 18 mm

Vástago cuadrado □: 14,5 mm

Ø de agujero para roscar: 19,25 mm

Descripción técnica

Paso de rosca	5 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Número de filos Z	3
Vástago cuadrado □	14,5 mm
Ø de mango D _s	18 mm
Longitud total L	190 mm
Ø de agujero para roscar	19,25 mm
Tamaño de rosca	24

Recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de rosca	TR
Ángulo de flanco	30 grados
Material de corte	HSS E
Norma	Norma de fábrica
Clase de tolerancia	DIN 103 7H
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
Tipo de producto	Macho para roscar