

Garant
Juego de machos de roscado manuales trapezoidales, Sin revestimiento, Tr: TR12X3

Datos de pedido

Número de pedido	130760 TR12X3
GTIN	4062406087005
Clase de artículo	11G

Descripción
Ejecución:

Juego de 3 piezas, **compuesto por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**

- **Macho de prerroscado con roscas de guía largas**
- **Macho de acabado Tolerancia H7**

Nota:

Herramienta no adecuada para inversión de la marcha.

Paso de rosca: 3 mm

Longitud total L: 110 mm

Ø de mango D_s: 8 mm

Vástago cuadrado □: 6,2 mm

Ø de agujero para roscar: 9,25 mm

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	9,25 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Longitud total L	110 mm
Vástago cuadrado □	6,2 mm
Paso de rosca	3 mm
Ø de mango D _s	8 mm

Número de filos Z	3
Tamaño de rosca	12
Recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de rosca	TR
Ángulo de flanco	30 grados
Material de corte	HSS E
Norma	Norma de fábrica
Clase de tolerancia	DIN 103 7H
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar