

Garant
Juego de machos de roscado manuales trapezoidales, Sin revestimiento, Tr: TR14X4

Datos de pedido

Número de pedido	130760 TR14X4
GTIN	4062406087524
Clase de artículo	11G

Descripción
Ejecución:

Juego de 3 piezas, **compuesto por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**

- **Macho de prerroscado con roscas de guía largas**
- **Macho de acabado Tolerancia H7**

Nota:

Herramienta no adecuada para inversión de la marcha.

Paso de rosca: 4 mm

Longitud total L: 130 mm

Ø de mango D_s: 9 mm

Vástago cuadrado □: 7 mm

Ø de agujero para roscar: 10,25 mm

Descripción técnica

Ø de mango D _s	9 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Ø de agujero para roscar	10,25 mm
Número de filos Z	3
Vástago cuadrado □	7 mm
Longitud total L	130 mm

Paso de rosca	4 mm
Tamaño de rosca	14
Recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de rosca	TR
Ángulo de flanco	30 grados
Material de corte	HSS E
Norma	Norma de fábrica
Clase de tolerancia	DIN 103 7H
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar