

**HOLEX****Fresa angular 90°, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z: 100/8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215102 100/8
GTIN	4062406088217
Clase de artículo	220

**Descripción****Ejecución:**

Fresa angular resistente con asientos de plaquita de corte envueltos por varios lados para que las condiciones de mecanizado sean estables.

se puede utilizar en combinación con la plaquita de corte 215117 UNI como **fresa de avance elevado**.

**Aplicación:**

Con plaquitas de corte de dos lados con 3 filos XNEX0806.. o plaquitas de corte de un lado con 3 filos XNEX0806.. **Avance elevado**.

**Nota:**

Destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

**Descripción técnica**

Profundidad de corte máxima $a_{p\text{máx}}$	4 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Longitud total $L_{\text{tot}}$	50 mm
Plaquita de corte adecuada	XNEX 0806..

Ø de corte $D_c$	100 mm
Ø de perforación de asiento	32 mm
Número de filos Z	8
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular