



Luminarias de trabajo LED de colores sólidos COLOUR MATCH, Tipo: MINI



Datos de pedido

Número de pedido	081513 MINI
GTIN	5708997356500
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

COLOUR MATCH. LED especial con un elevado valor CRI para una **perfecta reproducción del color** y una vida útil del LED extremadamente larga. Perfectamente adecuados para todos los trabajos de barnizado, pulido, limpieza y preparación. Diseñado para el uso en talleres de barnizado. **Lente de vidrio intercambiable** y resistente contra todos los tipos de disolventes incluso en la limpieza diaria. **MINIMATCH.** Con una función de 2 COLOUR LIGHT. Esta permite elegir entre dos temperaturas de color dependiendo del trabajo. Luz cálida (4500 K) para superficies claras y luz fría (6500 K) para superficies oscuras.

Lámpara de trabajo manual, con batería, estanca al polvo y al agua. Con gancho robusto, giratorio y potente imán montado. Tulipa flexible (giratoria 180°).

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye cable del cargador.

Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
--------------	--------------

Color luz	color auténtico
Color luz	blanco cálido
Color luz	blanco frío
Corriente de alumbrado	200 lm
Tensión de batería	3,7 V
Capacidad de la batería	1,6 Ah
Suministro de energía	a batería
Cantidad de baterías contenidas	1
Temperatura de color	4500 - 6500 K
Valor CRI	96
Clase de protección IP	IP 65
Anchura total	60 mm
Duración ilumin.	2 h
Longitud total	156 mm
Peso	190 g
Zona ATEX	ninguno
Tipo de producto	Lámpara de trabajo