

**Portabrocas con autoamarre, Tipo: 13/12****Datos de pedido**

Número de pedido	341425 13/12
GTIN	4062406088361
Clase de artículo	32W

**Descripción****Ejecución:**

Modo de construcción modular, sencillo, ligero

Con cono de portabrocas DIN 238

**Aplicación:**

Predominantemente para taladradoras manuales.

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

**Descripción técnica**

Ø exterior	42,5 mm
Cono de portabrocas	B 12
Gama de sujeción	1 - 13 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	97 mm
máximo Ø cono de portabrocas	12,065 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave