



Portabrocas con autoamarre, Tipo: 10/12



Datos de pedido

Número de pedido	341425 10/12
GTIN	4062406088347
Clase de artículo	32W

Descripción

Ejecución:

Modo de construcción modular, sencillo, ligero

Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Predominantemente para taladradoras manuales.

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

Descripción técnica

Gama de sujeción	0 - 10 mm
máximo Ø cono de portabrocas	12,065 mm
Cono de portabrocas	B 12
Ø exterior	34,3 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	79,4 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave