

**Portabrocas con autoamarre, Tipo: 16/18****Datos de pedido**

Número de pedido	341425 16/18
GTIN	4062406088392
Clase de artículo	32W

Descripción**Ejecución:**

Modo de construcción modular, sencillo, ligero

Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Predominantemente para taladradoras manuales.

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

Descripción técnica

Longitud cabezal portabrocas cerrado	110,9 mm
máximo Ø cono de portabrocas	17,431 mm
Cono de portabrocas	B 18
Ø exterior	50,5 mm
Gama de sujeción	3 - 16 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave