

**Portabrocas con autoamarre, Tipo: 13/16****Datos de pedido**

Número de pedido	341425 13/16
GTIN	4062406088378
Clase de artículo	32W

Descripción**Ejecución:**

Modo de construcción modular, sencillo, ligero

Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Predominantemente para taladradoras manuales.

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300 – 342887 o directamente al husillo de la máquina.

Descripción técnica

Cono de portabrocas	B 16
máximo Ø cono de portabrocas	15,733 mm
Gama de sujeción	1 - 13 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	101,6 mm
Ø exterior	42,5 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave