

**Portabrocas con autoamarre, Tipo: 10-3/8****Datos de pedido**

Número de pedido	341615 10-3/8
GTIN	4062406087197
Clase de artículo	32W

**Descripción****Ejecución:**

Modelo industrial

Con rosca interior. **Con seguro de la fuerza de apriete** para taladradoras percutoras.**Aplicación:**

Para taladradoras de columna.

Para atornillar a taladradoras eléctricas.

**Descripción técnica**

Longitud cabezal portabrocas abierto	71 mm
Ø exterior	39 mm
Gama de sujeción	0,5 - 10 mm
Adaptador	3/8-24 pul
Longitud cabezal portabrocas cerrado	83 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave