

**Portabrocas con autoamarre, Tipo: 13-3/8****Datos de pedido**

Número de pedido	341615 13-3/8
GTIN	4062406088514
Clase de artículo	32W

Descripción**Ejecución:**

Modelo industrial
Con rosca interior.

Aplicación:

Para taladradoras de columna.
Para atornillar a taladradoras eléctricas.

Descripción técnica

Longitud cabezal portabrocas cerrado	90 mm
Ø exterior	43 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto	79 mm
Gama de sujeción	2 - 13 mm
Adaptador	3/8-24 pul
Tipo de producto	Portabrocas sin llave