



Portabrocas con autoamarre, Tipo: 10-1/2



Datos de pedido

Número de pedido	341615 10-1/2
GTIN	4062406088408
Clase de artículo	32W

Descripción

Ejecución:

Modelo industrial

Con rosca interior. **Con seguro de la fuerza de apriete** para taladradoras percutoras.

Aplicación:

Para taladradoras de columna.

Para atornillar a taladradoras eléctricas.

Descripción técnica

Ø exterior	39 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto	71 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	83 mm
Adaptador	1/2-20 pul
Gama de sujeción	0,5 - 10 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave