

**Portabrocas con autoamarre, Tipo: 13-1/2****Datos de pedido**

Número de pedido	341615 13-1/2
GTIN	4062406088521
Clase de artículo	32W

Descripción**Ejecución:**

Modelo industrial

Con rosca interior. **Con seguro de la fuerza de apriete** para taladradoras percutoras.**Aplicación:**

Para taladradoras de columna.

Para atornillar a taladradoras eléctricas.

Descripción técnica

Adaptador	1/2-20 pul
Longitud cabezal portabrocas cerrado	90 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto	79 mm
Ø exterior	43 mm
Gama de sujeción	2 - 13 mm
Tipo de producto	Portabrocas sin llave