



## Eurocaja de aluminio, Capacidad: 42l



### Datos de pedido

Número de pedido	963420 42
GTIN	4003866407019
Clase de artículo	96L

### Descripción

#### Ejecución:

Caja de metal ligero apilable de aleación de aluminio de alta resistencia, resistente a la corrosión, para uso profesional, para embalar, almacenar y transportar. Tapa con bisagras de acero fino, dos correas de sujeción y ángulos apilables de plástico azul. Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua mediante junta perimétrica en la tapa. Acanaladuras de refuerzo, asas abatibles con resorte y cierres a presión con preparación para candado. Posibilidad de aseguramiento por precinto, candado o incorporación de cerradura (no incluidos en el suministro).

### Descripción técnica

Anchura	600 mm
Anchura interior	550 mm
Capacidad	42 l
Altura	250 mm
Altura interior	220 mm
Peso	4,7 kg

Profundidad interior	350 mm
Profundidad transportable	400 mm
Tipo de producto	no
	Caja de aluminio

## Accesorios

Caja para piezas pequeñas	963421
Cerraduras para eurocaja 2 unidades Tipo GL	963426 GL
Cerraduras para eurocaja 2 unidades Tipo VS	963426 VS
Juego de ruedas encaje a presión de 2 piezas Tipo 40741	963425 40741
Juego de paredes separadoras	963422
Juego de ruedas encaje a presión de 2 piezas Tipo 40742	963425 40742
Juego moldes de espuma Tipo 1	963423 1