



## Sierra de sable, Tipo: SSPE1500X



### Datos de pedido

Número de pedido	078224 SSPE1500X
GTIN	4002395241699
Clase de artículo	03M

### Descripción

#### Ejecución:

Potente y robusta **sierra de sable universal Milwaukee** de 1500 W con carcasa metálica.

- **Sistema de cambio rápido de hoja de sierra FIXTEC sin herramientas.**
- **Sistema electrónico del número de carreras, elevación pendular desactivable.**
- **Sistema antivibración AVS y engranaje oscilante patentado para una suavidad de marcha máxima.**
- **Sistema de protección frente al contragolpe para proteger el engranaje de contragolpes de la pieza de trabajo.**

#### Suministro:

Incluye maleta de transporte, hoja de sierra.

#### Nota:

Encontrará hojas de sierra de sable a partir del n.º 588600.

### Descripción técnica

Longitud de carrera	32 mm
Consumo de potencia	1500 W
Peso	4 kg
Número de carreras	0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Quality Dress	SSPE1500X
Particularidad	FIXTEC / AVS
Vibraciones máximas según EN	15,2 m/s <sup>2</sup>

Embalaje	Maleta de transporte
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Sierra

---

## Accesorios

Juego de hojas de sierra de sable Denominación 922EHM	588600 922EHM
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 922BF	588600 922BF
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 1122BF	588600 1122BF
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 922EF	588600 922EF
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 1122EF	588600 1122EF
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 1155CHM	588600 1155CHM