

**Garant**
**Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, M: M24**

**Datos de pedido**

Número de pedido	130400 M24
GTIN	4062406088545
Clase de artículo	11G

**Descripción**
**Ejecución:**

Juego de 3 piezas, **compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**

**Primer macho con espigas de guía largas.**

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 352

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 3 mm

Longitud total L: 110 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 18 mm

Vástago cuadrado □: 14,5 mm

Ø de agujero para roscar: 21 mm

**Descripción técnica**

Vástago cuadrado □	14,5 mm
Norma	DIN 352
Ø de rosca	24 mm
Tipo de rosca	M
Longitud total L	110 mm

Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Profundidad de rosca	72 mm
Número de filos Z	3
Número de ranuras de sujeción	3
Ø de mango D <sub>s</sub>	18 mm
Paso de rosca	3 mm
Material de corte	HSS E
Ø de agujero para roscar	21 mm
Tamaño de rosca	M24
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	A
Forma del corte previo	D
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		

Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado
GG(G)	adecuado con restricciones
Uni	adecuado
Aceite	adecuado
seco	adecuado con restricciones