



Juego de ruedas encaje a presión de 2 piezas, Tipo: 40742



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 963425 40742 |
| GTIN | 4003866407422 |
| Clase de artículo | 96L |

Descripción

Ejecución:

Las ruedas se fijan firmemente **sin herramientas** al perfil del borde inferior de las cajas.

Juego de ruedas Clip-on: Ruedas que no dejan marca Ø 100 mm.

Capacidad de carga con 4 ruedas 100 kg.

Idóneo para:

Eurocajas n.º 963420 tam. 27 – 415.

Suministro:

2 ruedas orientables con **freno de bloqueo** (una rueda orientable izquierda y otra derecha).

Nota:

Posible disposición de funciones:

Versión 1: equipamiento con 2 rodillos fijos, 2 rodillos de dirección, cada uno con 1 x tam. 40741, 40742

Versión 2: equipamiento con 4 rodillos de dirección con 2 x tam. 40742

Descripción técnica

| | |
|--|-------------------------|
| Capacidad de carga con 4 ruedas | 90 kg |
| Ø de rodillo | 100 mm |
| Disposición posible de las ruedas, versión 1 | 1 ud. tam. 40741, 40742 |
| Tipo | 40742 |

| | |
|--|--------------------------|
| Disposición posible de las ruedas, versión 2 | 2 tam. 40742 |
| Superficie de rodadura sin huella | sí |
| Tipo fijación | bloqueo sin herramientas |
| Intervalo de empleo | Caja de aluminio |
| Tipo de producto | Rodillo |