



Eurocaja de aluminio, Capacidad: 240l



Datos de pedido

Número de pedido	963420 240
GTIN	4003866407064
Clase de artículo	96L

Descripción

Ejecución:

Caja de metal ligero apilable de aleación de aluminio de alta resistencia, resistente a la corrosión, para uso profesional, para embalar, almacenar y transportar. Tapa con bisagras de acero fino, dos correas de sujeción y ángulos apilables de plástico azul. Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua mediante junta perimétrica en la tapa. Acanaladuras de refuerzo, asas abatibles con resorte y cierres a presión con preparación para candado. Posibilidad de aseguramiento por precinto, candado o incorporación de cerradura (no incluidos en el suministro).

Descripción técnica

Profundidad interior	550 mm
Capacidad	240 l
Profundidad	600 mm
Anchura interior	750 mm
Anchura	800 mm
Altura	610 mm

Peso	8,9 kg
Altura interior	580 mm
transportable	no
Tipo de producto	Caja de aluminio

Accesorios

Cerraduras para eurocaja 2 unidades Tipo VS	963426 VS
Juego de ruedas encaje a presión de 2 piezas Tipo 40741	963425 40741
Juego de ruedas encaje a presión de 2 piezas Tipo 40742	963425 40742
Juego de ruedas para montar	963424
Cerraduras para eurocaja 2 unidades Tipo GL	963426 GL
Juego moldes de espuma Tipo 2	963423 2