

**Garant****Boca superpuesta de agarre fijo, para tipo: 160****Datos de pedido**

Número de pedido	361128 160
GTIN	4062406090241
Clase de artículo	310

**Descripción****Aplicación:**

Para el asiento de insertos de agarre n.º 361160 7 y 361238 – 361250. Sirve para la compensación de superficies de apriete no paralelas. Los insertos de agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros para sujetar con seguridad piezas de distintas geometrías.

**Idóneo para:**

Juego de mordazas de fijación de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.

**Suministro:**

Incluidos los tornillos de fijación.

**Descripción técnica**

Adecuado para el código de color	Xpent1-2
Longitud $l_1$	40 mm
Altura de bocas C	40 mm
Longitud de mordazas l	78,5 mm
Altura $h_1$	40 mm
Anchura de bocas b	160 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco

