

**Garant****Boca superpuesta de agarre fijo, para tipo: 125SG****Datos de pedido**

Número de pedido	361128 125SG
GTIN	4062406090258
Clase de artículo	310

**Descripción****Aplicación:**

Para el asiento de insertos de agarre n.º 361163. Cantidad de insertos tam. 100 = 5 y tam. 125 = 6. Los tornillos adecuados n.º 361164 y los insertos de agarre se han de pedir por separado.

**Idóneo para:**

Juego de mordazas de fijación de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.

**Suministro:**

Incluidos los tornillos de fijación.

**Descripción técnica**

Altura $h_1$	20 mm
Anchura de bocas $b$	125 mm
Longitud $l_1$	5,75 mm
Altura de bocas $C$	45 mm
Longitud de mordazas $l$	68,5 mm
Adecuado para el código de color	Xpent1-2
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco

