

Garant**Boca superpuesta de agarre fijo, para tipo: 100SG****Datos de pedido**

Número de pedido	361128 100SG
GTIN	4062406090265
Clase de artículo	310

Descripción**Aplicación:**

Para el asiento de insertos de agarre n.º 361163. Cantidad de insertos tam. 100 = 5 y tam. 125 = 6. Los tornillos adecuados n.º 361164 y los insertos de agarre se han de pedir por separado.

Idóneo para:

Juego de mordazas de fijación de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Descripción técnica

Longitud l_1	5,75 mm
Anchura de bocas b	100 mm
Adecuado para el código de color	Xpent0
Longitud de mordazas l	60 mm
Altura de bocas C	40 mm
Altura h_1	20 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco

