

Garant**Boca superpuesta de agarre pendular, para tipo: 160****Datos de pedido**

Número de pedido	361129 160
GTIN	4062406090272
Clase de artículo	310

Descripción**Aplicación:**

Para el asiento de insertos de agarre n.º 361160 7 y 361238 – 361250. Sirve para la compensación de superficies de apriete no paralelas. Los insertos de agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros para sujetar con seguridad piezas de distintas geometrías.

Idóneo para:

Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Nota:

Recomendación de montaje en **módulo de sujeción fijo**.

Contraboca adecuada n.º 361128.

Descripción técnica

Longitud l_1	40 mm
Altura de bocas C	40 mm
Altura h_1	40 mm
Anchura de bocas b	160 mm
Adecuado para el código de color	Xpent1-2
Ángulo del péndulo	30 grados

Longitud de mordazas l	78,5 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco