



## Plato de torno con barra de cuña ROTA-S 2.0 con cono corto y mordazas base y mordazas intercambiables duras, DIN 702-3, Tipo / Alojamiento cono corto: 250/8



### Datos de pedido

Número de pedido	313137 250/8
GTIN	2050001928917
Clase de artículo	33U

### Descripción

#### Ejecución:

- Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.
- Larga vida útil junto con la máxima precisión.
- Sistema modular de casquillos de protección.
- Tiempos de equipamiento extremadamente reducidos.
- Cuerpo del plato templado por cementación hasta  $\varnothing$  315 mm.
- Perforación pasante grande (¡medida E!).
- Espiga de seguridad para la máxima seguridad en el manejo.
- Mordazas de base compatibles con los platos del sistema „F” y del sistema „Duro”.
- Sujeción flexible de piezas de trabajo pequeñas y grandes.
- Sujeción altamente precisa de  $\varnothing$  interiores mínimos.

#### Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

#### Norma:

**DIN 702-3.**

#### Material:

Totalmente de acero, por lo que es adecuado para velocidades de rotación elevadas (ver tabla).

**Suministro:**

1 llave de apriete de seguridad y 1 juego de tornillos de fijación.

Incluye 1 juego de mordazas de base y mordazas intercambiables duras.

**Partes opcionales:**

**Mordazas de recambio y adicionales** ver n.º 313200 – 313350.

## Descripción técnica

Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores	10 - 250 mm
Velocidad de giro máxima	4200 min <sup>-1</sup>
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores	92 - 252 mm
Peso	33,9 kg
Cantidad de espárragos	4
Carrera de sujeción por mordaza S	7,7 mm
Paso E	62 mm
Ø exterior A	256 mm
Tipo	250
Tamaño de los espárragos	M16
Ø cono de centrado B	139,735 mm
Asiento cónico corto	8
Llave de hexágono interior K	16 mm
Serie	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Código de colores para accesorios	Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto	Plato de barra de cuña

## Accesorios

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 250

313210 250

Juego bocas de base 3 piezas,dentado recto Para tipo de plato 250	313207 250
Juego bocas de base 3 piezas,dentado inclinado Para tipo de plato 250	313205 250
Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 250	313250 250
Juego bocas de base 3 piezas,dentado inclinado Para tipo de plato 250	313200 250