



Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 210



Datos de pedido

Número de pedido	313715 210
GTIN	2050001929693
Clase de artículo	33T

Descripción

Ejecución:

Ranura **con fresado fino** y dentado **con rectificado de precisión, pavonados**.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhmm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

Descripción técnica

Distancia entre agujeros a	24 mm
Para tipo de plato	210 mm
para rosca DIN 912	M12
Altura H	40 mm
Distancia entre perforaciones b	25 mm

Anchura de ranura D	14 mm
Longitud L	95 mm
Anchura B	35 mm
Adecuado para el código de color	Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática