



Juego de mordazas intercambiables escalonadas, 3 piezas, Para tipo de plato: 165



Datos de pedido

Número de pedido	313470 165
GTIN	2050001929624
Clase de artículo	33T

Descripción

Ejecución:

Ranura **con fresado fino** y dentado **con rectificado de precisión, pavonados**.

Templado.

Aplicación:

Para sujeción exterior e interior.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhmm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

Nota:

Las bocas intercambiables y escalonadas adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

Descripción técnica

Para tipo de plato	165 mm
Distancia entre agujeros a	18 mm

Altura H	49 mm
Anchura de ranura D	17 mm
Anchura B	40 mm
Longitud L	72,5 mm
Distancia entre perforaciones b	19 mm
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática