



## Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 315/21



### Datos de pedido

Número de pedido	313755 315/21
GTIN	2050001929815
Clase de artículo	33T

### Descripción

#### Ejecución:

Biselado para  $\varnothing$  de sujeción pequeños.

Ranura **con fresado fino** y dentado **con rectificado de precisión, pavonados**.

#### Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

#### Idóneo para :

**Platos de sujeción automática** de Schunk, Röhms y otras marcas con platos de sujeción automática.

#### Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

#### Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

Adecuado para el código de color: Plato de sujeción automática y mordazas

Longitud L: 145 mm

Anchura B: 50 mm

Altura H: 50 mm

Distancia entre agujeros a: 30 mm

Distancia entre perforaciones b: 30 mm

Anchura de ranura D: 21 mm

### Descripción técnica

Distancia entre agujeros a	30 mm
Longitud L	145 mm
Anchura de ranura D	21 mm
Para tipo de plato	315 mm
para rosca DIN 912	M16
Distancia entre perforaciones b	30 mm
Anchura B	50 mm
Altura H	50 mm
Adecuado para el código de color	Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática