

Garant**Tuerca de apriete ER interior, Para ER: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	309621 40
GTIN	4062406093471
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.

Tuerca de apriete interior con rosca exterior. **Con ranuras.**

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER con rosca interior.

Partes opcionales:

Llave de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Discos de obturación n.º 309625; 309630; 309635; 309645.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

Descripción técnica

Longitud total L	20 mm
Ø exterior D	50 mm
Rosca	M50×1,5

Para ER	40 mm
Par de apriete máximo	120 Nm
Llave de gancho adecuada n.º 628400	45/50
Norma	DIN 6499 D
Tipo de producto	Tuerca de apriete