

Garant**Tuerca de apriete ER interior, Para ER: 16****Datos de pedido**

Número de pedido	309621 16
GTIN	4062406093440
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.

Tuerca de apriete interior con rosca exterior. **Con hexágono SW 25.**

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER con rosca interior.

Partes opcionales:

Llave de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Discos de obturación n.º 309625; 309630; 309635; 309645.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

Descripción técnica

Par de apriete máximo	40 Nm
Para ER	16 mm
Rosca	M24 × 1

Ø exterior D	24 mm
Longitud total L	11 mm
Ancho de llave SW	19 mm
Norma	DIN 6499 D
Tipo de producto	Tuerca de apriete