



## Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 250



### Datos de pedido

Número de pedido	313715 250
GTIN	2050001929709
Clase de artículo	33T

### Descripción

#### Ejecución:

Ranura **con fresado fino** y dentado **con rectificado de precisión, pavonados**.

#### Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

#### Idóneo para:

**Platos de sujeción automática** de Schunk, Röhmm y otras marcas con platos de sujeción automática.

#### Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

#### Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

### Descripción técnica

Longitud L	110 mm
Anchura de ranura D	16 mm
Altura H	42 mm
Para tipo de plato	250 mm
Distancia entre perforaciones b	30 mm

para rosca DIN 912	M12
Distancia entre agujeros a	30 mm
Anchura B	40 mm
Adecuado para el código de color	Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática