

**Pinza sujeción por compresión redonda, DIN 6343, 185 E, Ø de sujeción: 7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	329555 7
GTIN	4045197724632
Clase de artículo	34D

**Descripción****Ejecución:**

Pinzas portapiezas, **perfil redondo creciente en intervalos de 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

**Norma:**

**DIN 6343**

**Precisión:**

**Tolerancias de concentricidad:** D = 1 hasta 10 mm = 0,02 mm D = 10 hasta 30 mm = 0,03 mm D = 30 hasta 60 mm = 0,04 mm

**Nota:**

¡Otros diámetros y formas (p. ej., cuadrado o hexágono) **a petición!**

Perfil Ø 4,0 – 8,0 mm liso. A partir de Ø 9,0 mm con ranuras transversales.

**Descripción técnica**

A	73 mm
K	84 mm
Ø de sujeción	7 mm
F	66 mm
Ángulo $\alpha$	15 grados
Longitud total L	110 mm

Tipo	185 E
Tipo de producto	Pinza portapieza