



Plato de torno de barra de cuña ROTA-S-plus 2.0 con mordazas escalonadas no partidas con mordazas escalonadas no partidas, DIN 702-4, Tipo: 200



Datos de pedido

Número de pedido	313115 200
GTIN	2050001928719
Clase de artículo	33U

Descripción

Ejecución:

- **Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.**
- **Larga vida útil junto con la máxima precisión.**
- **Sistema modular de casquillos de protección.**
- **Tiempos de equipamiento extremadamente reducidos.**
- **Cuerpo del plato templado por cementación hasta Ø 315 mm.**
- **Perforación pasante grande (¡medida E!).**
- **Espiga de seguridad para la máxima seguridad en el manejo.**
- **Mordazas de base compatibles con los platos del sistema „F” y del sistema „Duro”.**
- **Sujeción flexible de piezas de trabajo pequeñas y grandes.**
- **Sujeción altamente precisa de Ø interiores mínimos.**

Leyenda:

Cuerpo del plato templado, extremadamente rígido y pulido.

Mordazas de base con dentado inclinado.

Forma especial con borde de proyección.

Botón de presión para el cambio de mordaza.

Seguro de mordazas (triple – excepto tam. 400).

Espiga de enclavamiento para el posicionamiento previo de la mordaza de base.

Accionamiento con conexión hexagonal.

Aplicación:

Para máquinas con alojamiento cilíndrico de centraje o para el asiento por brida. Fijación mediante tornillos por delante. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Norma:

DIN 702-4.

Material:

Totalmente de acero, por lo que es adecuado para velocidades de rotación elevadas (ver tabla).

Suministro:

1 llave de apriete de seguridad y 1 juego de tornillos de fijación.

Incluye 1 juego de mordazas escalonadas no partidas.

Partes opcionales:

Mordazas de recambio y adicionales ver n.º 313200 – 313350.

Descripción técnica

Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores	8 - 208 mm
Tipo	200
Ø exterior A	206 mm
Ø de centrado B	185 mm
Paso E	52 mm
Llave de hexágono interior K	12 mm
Peso	16,2 kg
Altura del plato D	86,3 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores	72 - 224 mm
Carrera de sujeción por mordaza S	7 mm
Velocidad de giro máxima	4800 min ⁻¹
Serie	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-4
Código de colores para accesorios	Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto	Plato de barra de cuña

Accesorios

Juego bocas de base 3 piezas,dentado recto Para tipo de plato 200	313207 200
Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 200	313250 200
Juego bocas de base 3 piezas,dentado inclinado Para tipo de plato 200	313200 200
Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 200	313210 200
Juego bocas de base 3 piezas,dentado inclinado Para tipo de plato 200	313205 200