

**FRANKEN****Pizarra de rotafolio, Tipo: 20****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 974540 20     |
| GTIN              | 4016946211451 |
| Clase de artículo | 930           |

**Descripción****Ejecución:**

Pizarra regulable en altura, **magnética** y **apta para escribir**. Soporte de cambio rápido para todos los bloques de rotafolio habituales. Con práctica bandeja portaobjetos. Montaje sencillo sin herramientas. Rotafolio **móvil**. Pie redondo de plástico reforzado con fibras de vidrio con 5 ruedas de rodadura con bloqueo y 2 brazos laterales.

**Lacado:**

Gris claro.

**Descripción técnica**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Número de roldanas   | 5  |
| Situación de montaje | Pie redondo de plástico con 5 ruedas de rodadura |
| Pizarra altura       | 950 mm   |
| Pizarra anchura      | 670 mm   |
| Material pie         | plástico reforzado con fibras de vidrio          |
| Peso                 | 10 kg  |

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Superficie de apoyo anchura          | 625 mm                 |
| Regulable en altura                  | sí                     |
| Tipo                                 | 20                     |
| Altura                               | 1950 mm                |
| Superficie de apoyo profundidad      | 575 mm                 |
| con juego de espigas                 | no                     |
| Intervalo de regulación de la altura | 1800 - 1950 mm         |
| Tipo de producto                     | repuesto papel pizarra |