

## Armario para archivadores, Anchura: 800 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	974220 800
GTIN	2050002049659
Clase de artículo	91Q

### Descripción

#### Ejecución:

Armario con puerta giratoria de madera con 4 estantes de metal, grosor 25 mm, regulables en intervalos de 32 mm, altura para 5 archivadores. Armario con estable pared posterior a la vista. Entrega con tirador curvado. Zócalo de acero, altura 30 mm, con tornillos de regulación de altura. Cerradura de cilindro con 2 llaves.

#### Lacado:

de madera con revestimiento de melamina de color gris metálico. **Soporte** gris metálico **con recubrimiento de polvo.**

Regulación de la altura en el intervalo: 32 mm

Altura: 1931 mm

Anchura: 800 mm

Profundidad: 450 mm

Altura útil: 1851 mm

Número de estantes: 4

Peso: 113 kg

### Descripción técnica

Anchura	800 mm
---------	--------

Altura	1931 mm
Profundidad	450 mm
Altura útil	1851 mm
Peso	113 kg
Número de estantes	4
Regulación de la altura en el intervalo	32 mm
Tipo de producto	Armario de oficina