

Aparador con puertas correderas, Anchura: 1200 mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 974210 1200 |
| GTIN | 2050002049635 |
| Clase de artículo | 91Q |

Descripción

Ejecución:

Armario con puertas correderas de madera con pared intermedia y dos estantes (a la izquierda y la derecha de la pared intermedia), grosor 25 mm, regulable en intervalos de 32 mm. Armario con estable pared posterior a la vista. Entrega con tirador curvado. Zócalo de acero, altura 30 mm, con tornillos de regulación de altura. Cerradura de cilindro con 2 llaves.

Lacado:

de madera con revestimiento de melamina de color gris metálico. **Soporte** gris metálico **con recubrimiento de polvo.**

Regulación de la altura en el intervalo: 32 mm

Altura: 779 mm

Anchura: 1200 mm

Profundidad: 450 mm

Altura útil: 705 mm

Número de estantes: 2

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|---------|
| Anchura | 1200 mm |
| Apto para sistemas de cerradura | no |
| Superficie cuerpo | Madera |
| Número de estantes | 2 |

| | |
|---|--------------------|
| Color mango | gris metálico |
| Altura útil | 705 mm |
| con zócalo | sí |
| Forma asa | Tirador curvado |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | no |
| Número cerradura intercambiable individualmente | no |
| Material zócalo | Chapa de acero |
| Profundidad | 450 mm |
| Altura zócalo | 30 mm |
| Altura | 779 mm |
| Color frontales | gris metálico |
| Color zócalo | gris metálico |
| Color del cuerpo | gris metálico |
| Grosor estante | 25 mm |
| Regulación de la altura en el intervalo | 32 mm |
| Tipo de producto | Armario de oficina |