



Plato de torno con barra de cuña ROTA-S 2.0 con cono corto y mordazas escalonadas no partidas, DIN 702-3, Tipo / Alojamiento cono corto: 250/6



Datos de pedido

Número de pedido	313135 250/6
GTIN	2050001928832
Clase de artículo	33U

Descripción

Ejecución:

- **Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.**
- **Larga vida útil junto con la máxima precisión.**
- **Sistema modular de casquillos de protección.**
- **Tiempos de equipamiento extremadamente reducidos.**
- **Cuerpo del plato templado por cementación hasta Ø 315 mm.**
- **Perforación pasante grande (¡medida E!).**
- **Espiga de seguridad para la máxima seguridad en el manejo.**
- **Mordazas de base compatibles con los platos del sistema „F” y del sistema „Duro”.**
- **Sujeción flexible de piezas de trabajo pequeñas y grandes.**
- **Sujeción altamente precisa de Ø interiores mínimos.**

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Totalmente de acero, por lo que es adecuado para velocidades de rotación elevadas (ver tabla).

Suministro:

1 llave de apriete de seguridad y 1 juego de tornillos de fijación.

Incluye 1 juego de mordazas escalonadas no partidas.

Partes opcionales:

Mordazas de recambio y adicionales ver n.º 313200 – 313350.

Descripción técnica

Tipo	250
Cantidad de espárragos	4
Ø exterior A	256 mm
Asiento cónico corto	6
Ø cono de centrado B	106,39 mm
Carrera de sujeción por mordaza S	7,7 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores	10 - 250 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores	92 - 252 mm
Paso E	62 mm
Velocidad de giro máxima	4200 min ⁻¹
Peso	33,2 kg
Tamaño de los espárragos	M12
Llave de hexágono interior K	16 mm
Serie	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Código de colores para accesorios	Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto	Plato de barra de cuña

Accesorios

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 250

313210 250

313205 250

Juego bocas de base 3 piezas,dentado inclinado Para tipo de plato 250

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 250

313250 250

Juego bocas de base 3 piezas,dentado inclinado Para tipo de plato 250

313200 250

Juego bocas de base 3 piezas,dentado recto Para tipo de plato 250

313207 250