

Garant**Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal, derecha,
Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 92/130mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274040 92/130
GTIN	4062406093921
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048. $D_2 = 999$ en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.º 274002 o, alternativamente, con adaptador n.º 274001 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la primera escotadura / $D_2 = \varnothing$ máximo para la primera escotadura.

Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	30 mm
Ø máximo 1.ª escotadura D_2	130 mm
Ø mínimo 1.ª escotadura D_1	92 mm
Tipo de boca	derecha
Llave del sistema	sí
Ancho de tronzado w	4 mm

Tipo de producto

Soporte para plaquitas