



## Plato de torno de barra de cuña ROTA-S-plus 2.0 con mordazas base y mordazas intercambiables duras con mordazas base y mordazas intercambiables duras, DIN 702-4, Tipo: 400



### Datos de pedido

Número de pedido	313117 400
GTIN	2050001928795
Clase de artículo	33U

### Descripción

#### Ejecución:

- **Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.**
- **Larga vida útil junto con la máxima precisión.**
- **Sistema modular de casquillos de protección.**
- **Tiempos de equipamiento extremadamente reducidos.**
- **Cuerpo del plato templado por cementación hasta Ø 315 mm.**
- **Perforación pasante grande (¡medida E!).**
- **Espiga de seguridad para la máxima seguridad en el manejo.**
- **Mordazas de base compatibles con los platos del sistema „F” y del sistema „Duro”.**
- **Sujeción flexible de piezas de trabajo pequeñas y grandes.**
- **Sujeción altamente precisa de Ø interiores mínimos.**

#### Leyenda:

Cuerpo del plato templado, extremadamente rígido y pulido.

Mordazas de base con dentado inclinado.

Forma especial con borde de proyección.

Botón de presión para el cambio de mordaza.

Seguro de mordazas (triple – excepto tam. 400).

Espiga de enclavamiento para el posicionamiento previo de la mordaza de base.

Accionamiento con conexión hexagonal.

**Aplicación:**

Para máquinas con alojamiento cilíndrico de centrado o para el asiento por brida. Fijación mediante tornillos por delante. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

**Norma:**

**DIN 702-4.**

**Material:**

Totalmente de acero, por lo que es adecuado para velocidades de rotación elevadas (ver tabla).

**Suministro:**

1 llave de apriete de seguridad y 1 juego de tornillos de fijación.

Incluye 1 juego de mordazas de base y mordazas intercambiables duras.

**Partes opcionales:**

**Mordazas de recambio y adicionales** ver n.º 313200 – 313350.

## Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	2200 min <sup>-1</sup>
Carrera de sujeción por mordaza S	12 mm
Ø de centrado B	380 mm
Paso E	102 mm
Llave de hexágono interior K	19 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores	20 - 408 mm
Ø exterior A	408 mm
Tipo	400
Altura del plato D	124 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores	137 - 408 mm
Peso	99 kg
Serie	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-4
Código de colores para accesorios	Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto	Plato de barra de cuña

## Accesorios

Juego bocas de base 3 piezas,dentado inclinado Para tipo de plato 400

313205 400

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 400

313210 400

Juego bocas de base 3 piezas,dentado inclinado Para tipo de plato 400

313200 400

Juego bocas de base 3 piezas,dentado recto Para tipo de plato 400

313207 400