

**Garant****Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal, izquierda,  
Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 67/100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274042 67/100
GTIN	4062406094270
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048. D<sub>2</sub> = 999 en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

**Aplicación:**

En combinación con soporte de apriete n.º 274002 o, alternativamente, con adaptador n.º 274001 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

D<sub>1</sub> = Ø mínimo para la primera escotadura / D<sub>2</sub> = Ø máximo para la primera escotadura.

**Descripción técnica**

Ø mínimo 1.ª escotadura D <sub>1</sub>	67 mm
Profundidad máxima de corte t <sub>máx.</sub>	30 mm
Ø máximo 1.ª escotadura D <sub>2</sub>	100 mm
Tipo de boca	izquierda
Llave del sistema	sí
Ancho de tronzado w	4 mm

Tipo de producto

Soporte para plaquitas