

Garant
**Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal, izquierda,
Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 242/350mm**

Datos de pedido

Número de pedido	274042 242/350
GTIN	4062406094300
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048. $D_2 = 999$ en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.º 274002 o, alternativamente, con adaptador n.º 274001 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la primera escotadura / $D_2 = \varnothing$ máximo para la primera escotadura.

Descripción técnica

Ø máximo 1.ª escotadura D_2	350 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	32 mm
Ø mínimo 1.ª escotadura D_1	242 mm
Tipo de boca	izquierda
Llave del sistema	sí
Ancho de tronzado w	4 mm

Tipo de producto

Soporte para plaquitas