

Messwerkzeug-Sortiment, Cantidad de herramientas: 8**Datos de pedido**

Número de pedido	952083 8
GTIN	2050002005105
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952083: 1 ud.
Pie de rey nonio HOLEX n.º 410200 tam. 150: 1 ud.
Escuadra con sombrero HOLEX n.º 452600 tam. 150×100: 1 ud.
Transportador HOLEX n.º 453000 tam. 120 X 150: 1 ud.
Trazador de metal duro HOLEX n.º 458800 tam. HM: 1 ud.
Regla graduada de acero HOLEX n.º 461805 tam. 300: 1 ud.
Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 ud.
Metro plegable de plástico WIHA n.º 466200 tam. 2: 1 ud.
Nivel de burbuja HOLEX con imán n.º 467436 tam. 400: 1 ud.

Descripción técnica

Peso	1,368 kg
Anchura	200 mm
Cantidad de herramientas	8
Profundidad	600 mm
Anchura en G	8

Profundidad en G	24
Ejecución	con herramienta de medición
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x24
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952083	952001 952083
Cinta métrica enrollable con mirilla Longitud de cinta 2,5 m	462201 2,5
Regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidablemate con graduación en la parte trasera Longitud total 300 mm	461805 300
Pies de reyNonio 1 / 20 Capacidad de medición 150 mm	410200 150
Metro plegable de plástico Longitud 2 m	466200 2
Nivel de burbuja de aluminiocon imán Longitud 400 mm	467436 400
Escuadra con sombreroPrecisión 2 Longitud de los lados 150X100 mm	452600 150X100
Trazador recto de metal duro Tipo	458800
Transportador de ángulos con arco graduado abierto Ø reglaxLongitud de los lados 120X150 mm	453000 120X150