



Plato de torno con barra de cuña ROTA-S 2.0 con cono corto y mordazas escalonadas no partidas, DIN 702-3, Tipo / Alojamiento cono corto: 250/8



Datos de pedido

Número de pedido	313135 250/8
GTIN	2050001928849
Clase de artículo	33U

Descripción

Ejecución:

- Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.
- Larga vida útil junto con la máxima precisión.
- Sistema modular de casquillos de protección.
- Tiempos de equipamiento extremadamente reducidos.
- Cuerpo del plato templado por cementación hasta \varnothing 315 mm.
- Perforación pasante grande (!medida E!).
- Espiga de seguridad para la máxima seguridad en el manejo.
- Mordazas de base compatibles con los platos del sistema „F” y del sistema „Duro”.
- Sujeción flexible de piezas de trabajo pequeñas y grandes.
- Sujeción altamente precisa de \varnothing interiores mínimos.

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Totalmente de acero, por lo que es adecuado para velocidades de rotación elevadas (ver tabla).

Suministro:

1 llave de apriete de seguridad y 1 juego de tornillos de fijación.

Incluye 1 juego de mordazas escalonadas no partidas.

Partes opcionales:

Mordazas de recambio y adicionales ver n.º 313200 – 313350.

Descripción técnica

Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores	10 - 250 mm
Asiento cónico corto	8
Ø cono de centrado B	139,735 mm
Carrera de sujeción por mordaza S	7,7 mm
Velocidad de giro máxima	4200 min ⁻¹
Ø exterior A	256 mm
Peso	33,9 kg
Tipo	250
Cantidad de espárragos	4
Tamaño de los espárragos	M16
Paso E	62 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores	92 - 252 mm
Llave de hexágono interior K	16 mm
Serie	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Código de colores para accesorios	Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto	Plato de barra de cuña

Accesorios

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 250

313210 250

313207 250

Juego bocas de base 3 piezas,dentado recto Para tipo de plato 250

Juego bocas de base 3 piezas,dentado inclinado Para tipo de plato 250

313205 250

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 250

313250 250

Juego bocas de base 3 piezas,dentado inclinado Para tipo de plato 250

313200 250