

Garant**Soporte para plaquitas Medium para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 19/30mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 274014 19/30 |
| GTIN | 4062406094461 |
| Clase de artículo | 21U |

Descripción**Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275000– 275015.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.º 274002 o, alternativamente, con adaptador n.º 274001 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la primera escotadura / $D_2 = \varnothing$ máximo para la primera escotadura.

Descripción técnica

| | |
|---|---------|
| Ø máximo 1.ª escotadura D_2 | 30 mm |
| Ø mínimo 1.ª escotadura D_1 | 19 mm |
| Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$ | 12 mm |
| Tipo de boca | derecha |
| Llave del sistema | sí |
| Ancho de tronzado w | 3 mm |

Tipo de producto

Soporte para plaquitas