

Mesa de oficina Haya, Anchura: 1600 mm



Datos de pedido

Número de pedido	974040 1600
GTIN	2050002048232
Clase de artículo	91Q

Descripción

Ejecución:

Mesa de oficina cómoda con **regulación de altura** en progresión continua (intervalo de ajuste **680 – 820 mm**).

Zócalo estable con cerco transversal.

Pie tubular de tubo preformado de acero de 2 mm, 50 / 50 mm cuadrado.

Unión positiva con cerco de refuerzo.

Espacio óptimo para los pies gracias a la disposición ergonómica del bastidor.

Tablero de mesa de melamina de 25 mm con **decoración de haya en la superficie**.

Lacado:

Soporte de pie gris metálico **con recubrimiento de polvo**.

Grosor de plaquita: 25 mm

Intervalo de regulación de altura: 680 - 820 mm

Anchura: 1600 mm

Profundidad: 800 mm

Tablero de trabajo grosor: 25 mm

Descripción técnica

Forma de la placa	Rectángulo
Tablero de trabajo grosor	25 mm
Intervalo de regulación de altura	680 - 820 mm
Material tablero de trabajo	Placa presión plana con recubrimiento de resina sintética

Profundidad	800 mm
Superficie tablero de trabajo	Melamina
Superficie tablero de trabajo	Decoración de haya
Anchura	1600 mm
Regulación de la altura para puesto de trabajo	680-820 mm
Ejecución regulación de la altura	mecánico
Grosor de plaquita	25 mm
Tipo de producto	Mesa de oficina

Accesorios

Pasacables Número casquillos 2LR	974100 2LR
Pasacables Número casquillos 1R	974100 1R
Pasacables Número casquillos 1M	974100 1M
Pasacables Número casquillos 1L	974100 1L
Canal cables abatible Adecuado para anchura de mesa 1600 mm	974120 1600
Panel para el espacio para las piernas Metal Adecuado para anchura de mesa 1600 mm	974111 1600
Panel para el espacio para las piernas Madera Adecuado para anchura de mesa 1600 mm	974110 1600
Pared separadora acústica Tipo 1600	974150 1600
Soporte PC Tipo 1	974130 1