

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION

**Pinza sujeción por compresión redonda, DIN 6343, 185 E, Ø de sujeción: 47mm**



## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 329555 47     |
| GTIN              | 4045197725035 |
| Clase de artículo | 34D           |

## Descripción

### Ejecución:

Pinzas portapiezas, **perfil redondo creciente en intervalos de 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

### Norma:

**DIN 6343**

### Precisión:

**Tolerancias de concentricidad:** D = 1 hasta 10 mm = 0,02 mm D = 10 hasta 30 mm = 0,03 mm D = 30 hasta 60 mm = 0,04 mm

### Nota:

¡Otros diámetros y formas (p. ej., cuadrado o hexágono) **a petición!**

Perfil Ø 4,0 – 8,0 mm liso. A partir de Ø 9,0 mm con ranuras transversales.

## Descripción técnica

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ángulo $\alpha$ | 15 grados |
| F               | 66 mm     |
| A               | 73 mm     |
| K               | 84 mm     |
| Ø de sujeción   | 47 mm     |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Longitud total L | 110 mm           |
| Tipo             | 185 E            |
| Tipo de producto | Pinza portapieza |