

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Pinza sujeción por compresión redonda, DIN 6343, 185 E, Ø de sujeción:
19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	329555 19
GTIN	4045197724755
Clase de artículo	34D

Descripción**Ejecución:**

Pinzas portapiezas, **perfil redondo creciente en intervalos de 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Norma:**DIN 6343****Precisión:**

Tolerancias de concentricidad: D = 1 hasta 10 mm = 0,02 mm D = 10 hasta 30 mm = 0,03 mm D = 30 hasta 60 mm = 0,04 mm

Nota:

¡Otros diámetros y formas (p. ej., cuadrado o hexágono) **a petición!**

Perfil Ø 4,0 – 8,0 mm liso. A partir de Ø 9,0 mm con ranuras transversales.

Descripción técnica

K	84 mm
A	73 mm
F	66 mm
Ø de sujeción	19 mm
Ángulo α	15 grados

Longitud total L	110 mm
Tipo	185 E
Tipo de producto	Pinza portapieza