



Plato de torno con barra de cuña ROTA-S 2.0 con cono corto y mordazas escalonadas no partidas, DIN 702-3, Tipo / Alojamiento cono corto: 200/5



Datos de pedido

Número de pedido	313135 200/5
GTIN	2050001928818
Clase de artículo	33U

Descripción

Ejecución:

- **Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.**
- **Larga vida útil junto con la máxima precisión.**
- **Sistema modular de casquillos de protección.**
- **Tiempos de equipamiento extremadamente reducidos.**
- **Cuerpo del plato templado por cementación hasta \varnothing 315 mm.**
- **Perforación pasante grande (¡medida E!).**
- **Espiga de seguridad para la máxima seguridad en el manejo.**
- **Mordazas de base compatibles con los platos del sistema „F” y del sistema „Duro”.**
- **Sujeción flexible de piezas de trabajo pequeñas y grandes.**
- **Sujeción altamente precisa de \varnothing interiores mínimos.**

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Totalmente de acero, por lo que es adecuado para velocidades de rotación elevadas (ver tabla).

Suministro:

1 llave de apriete de seguridad y 1 juego de tornillos de fijación.

Incluye 1 juego de mordazas escalonadas no partidas.

Partes opcionales:

Mordazas de recambio y adicionales ver n.º 313200 – 313350.

Código de colores para accesorios: Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas

Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores: 8 - 208 mm

Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores: 72 - 224 mm

Carrera de sujeción por mordaza S: 7 mm

Ø exterior A: 206 mm

Paso E: 52 mm

Ø cono de centrado B: 82,575 mm

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	4800 min ⁻¹
Ø cono de centrado B	82,575 mm
Asiento cónico corto	5
Tamaño de los espárragos	M10
Carrera de sujeción por mordaza S	7 mm
Paso E	52 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores	8 - 208 mm
Cantidad de espárragos	4
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores	72 - 224 mm
Ø exterior A	206 mm
Tipo	200
Peso	18,6 kg
Llave de hexágono interior K	12 mm
Serie	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Código de colores para accesorios	Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto	Plato de barra de cuña

Accesorios

Juego bocas de base 3 piezas, dentado inclinado Para tipo de plato 200

313200 200

Juego bocas de base 3 piezas, dentado recto Para tipo de plato 200

313207 200

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 200

313250 200

Juego bocas de base 3 piezas, dentado inclinado Para tipo de plato 200

313205 200

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 200

313210 200