

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Pinza sujeción por compresión redonda, DIN 6343, 185 E, Ø de sujeción:
23mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 329555 23 |
| GTIN | 4045197724793 |
| Clase de artículo | 34D |

Descripción**Ejecución:**

Pinzas portapiezas, **perfil redondo creciente en intervalos de 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Norma:**DIN 6343****Precisión:**

Tolerancias de concentricidad: D = 1 hasta 10 mm = 0,02 mm D = 10 hasta 30 mm = 0,03 mm D = 30 hasta 60 mm = 0,04 mm

Nota:

¡Otros diámetros y formas (p. ej., cuadrado o hexágono) **a petición!**

Perfil Ø 4,0 – 8,0 mm liso. A partir de Ø 9,0 mm con ranuras transversales.

Descripción técnica

| | |
|-----------------|-----------|
| Ø de sujeción | 23 mm |
| Ángulo α | 15 grados |
| K | 84 mm |
| F | 66 mm |
| A | 73 mm |

| | |
|------------------|------------------|
| Longitud total L | 110 mm |
| Tipo | 185 E |
| Tipo de producto | Pinza portapieza |