

**Garant****Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal, izquierda,  
Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 92/130mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274046 92/130
GTIN	4062406095215
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

**Aplicación:**

En combinación con soporte de apriete n.º 274002 o, alternativamente, con adaptador n.º 274001 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la primera escotadura /  $D_2 = \varnothing$  máximo para la primera escotadura.

**Descripción técnica**

Ø máximo 1.ª escotadura $D_2$	130 mm
Ø mínimo 1.ª escotadura $D_1$	92 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	20 mm
Tipo de boca	izquierda
Llave del sistema	sí
Ancho de tronzado $w$	4 mm

Tipo de producto

Soporte para plaquitas